

Série RS ou série eS : laquelle choisir ?

Comparatif des supports pour trottinettes Rollerstop. La série RS convient aux trottinettes classiques, la série eS aux trottinettes électriques et classiques.

La principale différence : la taille des emplacements et la hauteur de montage.



Série RS : emplacement 50 x 48 mm, hauteur de montage env. 46 cm



Série eS : emplacement 82 x 72 mm, hauteur de montage env. 60 cm

Caractéristique	Série RS (p. ex. RS8)	Série eS (p. ex. eS5)
Adapté pour	Trottinettes compactes, mini-trottinettes, kickboards ; ne convient pas à toutes les trottinettes électriques	Trottinettes électriques et classiques, y compris à potence haute
Emplacement potence	50 x 48 mm	82 x 72 mm
Hauteur de montage depuis le sol	env. 46 cm	env. 60 cm
Longueurs des modules	RS4 (630 mm), RS6 (990 mm), RS8 (1350 mm)	eS1 (120 mm), eS3 (610 mm), eS4 (855 mm), eS5 (1110 mm)
Emprise au sol, simple face	env. 135 cm x longueur du module	env. 190 cm x longueur du module
Emprise au sol, double face	env. 270 cm x longueur du module	env. 380 cm x longueur du module
Prix par emplacement	à partir de 76 € TTC	à partir de 78 € TTC
Verrouillage	Étrier de verrouillage pivotant, cadenas ou chaîne de vélo standard	
Matériau	Acier galvanisé, gris argent	
Revêtement par poudre	Possible dans toutes les couleurs RAL et DB, délai de livraison env. 3 semaines	
Fixation	Étrier mural, support au sol à visser, support au sol en arceau (autoportant possible) Support au sol à sceller dans le béton (env. 20 cm, taille de la fondation : (LxlxP) 30x30x20 cm)	
Extensible	Selon les souhaits du client, simple ou double face	
Délai de livraison	7-10 jours	

Qui a besoin de quoi :

- **Uniquement trottinettes et trottinettes pour enfants** : **Série RS** pour écoles, jardins d'enfants, résidences. Compacte, peu encombrante et utilisée avec succès depuis plus de 15 ans. Certifiée depuis 2012 par le TÜV Austria « Gebrauchswert Geprüft » (valeur d'usage testée).
- **Surtout des trottinettes électriques** : **Série eS** pour hôtels, sites d'entreprise, hôpitaux, stations de location, bâtiments publics et divers nœuds de transport de l'espace public (p. ex. gares, stations de bus et/ou de métro).
- **Usage mixte** : **Recommandation 80/20 (série RS/série eS). P. ex. 20 emplacements : 16 RS et 4 eS (2x RS8 + 1x eS4).**

Garer des trottinettes classiques dans la série eS : La potence passe toujours – ce qui compte, c'est la hauteur de la trottinette : la série eS est montée à 60 cm au-dessus du sol, les trottinettes à potence haute peuvent donc aussi y être garées. En général, les éléments de montage des séries RS et eS sont combinables de manière modulaire, mais pour un stationnement sûr, nous recommandons les hauteurs de montage prévues de 46 cm ou 60 cm selon le lieu d'utilisation.